


**CNMM 190616, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	PX
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje