

**DNMG 150608, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250797 CA025P |
| GTIN | 4960664864249 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DNMG 150608 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: PS
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Zvrst | CA025P |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 420 m/min |
| Podajanje f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Globina reza a_p | 1 - 4 mm |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov | PS |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Prevleka | CVD |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |