

**TNMG 220408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje