

**TNMG 220404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 4,5 mm
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje