

**TNMG 160408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje