

**VNMG 160408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Zvrst	CA025P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje