

**WN.G 080404, Zvrst: CA025P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje