

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WQ
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje