


**DNMG 150604, Zvrst: PR015S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150604 PR015S Zvrst: PR015S  
 Lomilec odrezkov: MU  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 25 - 70 m/min

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm

Lomilec odrezkov	MU
Zvrst	PR015S
Glavna uporaba	S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje