

**TNMG 160404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Zvrst	PR005S
Lomilec odrezkov	MU
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje