

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 900/6A**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 930505 900/6A |
| GTIN | 4062406066383 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|--------|
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |

| | |
|--|--|
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 150 mm |
| Sprednja višina predala | 150 mm |
| Sprednja višina predala | 200 mm |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Uporabna višina za predale | 800 mm |
| Uporabna višina | 800 mm |
| Višina | 900 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Masa | 97 kg |
| Število predalov | 6 |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Število vrat | 0 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Širina | 600 mm |
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Globina | 600 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | ne |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izvek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20×20G |

Vrsta izdelka

Omara za orodje

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm | 930525 900 |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm | 930533 200 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm | 930533 150 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10 | 951025 10 |
| Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm | 930533 100 |