

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 1000/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna globina predalov	500 mm

Število vrat	0
Uporabna višina za predale	900 mm
Višina	1000 mm
Število predalov	6
Uporabna višina	900 mm
Masa	154 kg
Globina	600 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	36
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×20G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	930735 1000
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930743 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930743 125
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930743 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	930743 300
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930743 75