

**Garant****6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637229 19
GTIN	4062406061180
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Napotek:**

6-kotni nasadni ključni GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 637232, HOLEX: art. 637222).

**Tehnični opis**

Zev ključa	19 mm
Ø na izhodni strani	25,6 mm
Dolžina	29 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col

Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ