

Garant**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637229 15
GTIN	4062406061142
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

6-kotni nasadni ključni GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 637232, HOLEX: art. 637222).

Tehnični opis

Zev ključa	15 mm
Dolžina	27 mm
Ø na izhodni strani	20,9 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col

Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ