

**Garant****12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642129 12
GTIN	4062406061524
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

**Zevi v natančnih tolerancah** varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Napotek:**

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642132, HOLEX: art. 642122).

**Tehnični opis**

Zev ključa	12 mm
Ø na izhodni strani	17,9 mm
Dolžina	38 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col

Standard	DIN 3124
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ