

Garant**12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642529 22
GTIN	4062406062033
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi ključev v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključni GARANT in HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642532, HOLEX: art. 642522).

Tehnični opis

Dolžina	77 mm
Ø na izhodni strani	29,9 mm
Zev ključa	22 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124
Standard	DIN 3124

Standard	DIN EN 3710
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN EN 3709
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ