

**Garant****12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642129 34     |
| GTIN                  | 4062406061708 |
| Razred artikla        | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

**Zevi v natančnih tolerancah** varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Napotek:**

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642132, HOLEX: art. 642122).

**Tehnični opis**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø na izhodni strani | 45 mm   |
| Dolžina             | 44 mm   |
| Zev ključa          | 34 mm   |
| Pogonski 4-kotnik   | 1/2 col |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Standard        | DIN 3124               |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ |
| Material        | Kromvanadijevo jeklo   |
| Površina        | kromirani              |
| Vrsta izdelka   | Nasadni ključ          |