

Garant**12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 13mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642529 13 |
| GTIN | 4062406061951 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi ključev v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642532, HOLEX: art. 642522).

Tehnični opis

| | |
|---------------------|----------|
| Ø na izhodni strani | 19,1 mm |
| Dolžina | 77 mm |
| Zev ključa | 13 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Standard | DIN 3124 |
| Standard | DIN 3124 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Standard | DIN EN 3710 |
| Standard | ASME B 107.5M |
| Standard | DIN EN 3709 |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| s profilom AS-Drive | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |