

Garant**6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642229 26
GTIN	4062406061883
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zevi v natančnih tolerancah varujejo matice in glave vijakov pred poškodbami. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 6-kotnik s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice pred poškodbami.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

6-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642232, HOLEX: art. 642222).

Tehnični opis

Zev ključa	26 mm
Dolžina	44 mm
Ø na izhodni strani	34,5 mm

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ