

 GRIDLINE

## Montažni voziček s predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 860/5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

#### V celoti s predali 36×20G.

Montažni voziček v 40×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

#### Opremljenost:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

#### Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Nosilnost predalov/polic: 75 kg  
 Izvlek predala (delno/v celoti): 100 %  
 Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno  
 Uporabna površina predalov v G: 36×20  
 Višina: 885 mm  
 Širina: 1000 mm  
 Globina: 600 mm  
 Uporabna višina: 600 mm  
 Višina ohišja predalnega bloka: 700 mm  
 Uporabna širina predalov: 900 mm

## Tehnični opis

Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna globina predalov v G	20
Maksimalna nosilnost	450 kg
Uporabna višina	600 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Masa	131 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Širina	1000 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Število predalov	5
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Ø koles	125 mm

Globina	600 mm
Višina	885 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvelek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×20G

## Pribor

Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950400 75/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950420 100/1
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930744 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930744 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930744 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930744 200
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Podloga za predale Mere v G 36X20	951830 36X20
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X20	951885 36X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X20	951910 36X20
Garnitura merilnega orodja Število orodij 6	952073 6
Garnitura merilnega orodja Število orodij 7	952078 7

Garnitura delavniških pil Število orodij 5	952215 5
Garnitura delavniških pil Število orodij 10	952218 10
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10	952422 10
Garnitura obročnih ključev z ragljo Število orodij 10	952425 10
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19	952428 19
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10	952432 10
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19	952435 19
Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo JOKER Število orodij 11	952440 11
Garnitura dvostranskih obročnih ključev Število orodij 8	952443 8
Garnitura dvostranskih obročnih ključev Število orodij 11	952447 11
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura zakrivljenih cevni ključev Število orodij 14	952651 14
Garniture nasadnih ključev Število orodij 9	952654 9
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7	952921 7
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7	952926 7
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik, s tremi profili Število orodij 8	952931 8
Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 15	953181 15
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem Število orodij 9	953185 9
Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 14	953190 14
Garnitura izvijačev Število orodij 13	953431 13
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953435 10
Garnitura izvijačev Število orodij 11	953438 11
Garnitura izvijačev Število orodij 9	953441 9
Garnitura izvijačev Število orodij 11	953444 11

Izvijač s kapo za udarjanje Število orodij 8	953447 8
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski Število orodij 37	953741 37
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski Število orodij 46	953744 46
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30	953747 30
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30	953751 30
Dopolnilna garnitura, 1/2-colska Število orodij 23	953754 23
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura momentnih ključev 60 Nm 3/8" Število orodij 22	953961 22
Garnitura momentnih ključev 120 Nm 1/2" Število orodij 23	953966 23
Garniture klešč Število orodij 5	954201 5
Garnitura cevnih ključev Število orodij 5	954204 5
Garniture klešč Število orodij 5	954207 5
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8	954210 8
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8	954214 8
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče notranji varnostni obroči Število orodij 8	954217 8
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče zunanji varnostni obroči Število orodij 8	954220 8
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura nasadnih ključev, v celoti izolirani Število orodij 7	954532 7
Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5	954537 5
Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5	954539 5
Garnitura kladiv Število orodij 3	954665 3

Garnitura kladiv Število orodij 3	954690 3
Garnitura delavniškega pribora Število orodij 26	954785 26
Garnitura škarij Število orodij 5	954883 5
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954890 8
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8