

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 20×24G, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931035 1000   |
| GTIN                  | 4062406062507 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 24×28G, primerno za predale 20×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

**Tehnični opis**

|  |         |
|--|---------|
| Uporabna višina za predale                           | 900 mm  |
| Višina   | 1000 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da      |
| Globina  | 700 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Širina   | 600 mm   |
| Masa   | 39 kg  |
| Uporabna višina  | 900 mm   |
| Število vrat   | 0  |
| Globina v G  | 28   |
| Širina v G   | 24   |
| Izvedba  | za individualno opremljanje                                    |
| Maksimalna nosilnost                                     | 4000 kg  |
| Število izvlečljivih polic                               | 0  |
| Število predalov   | 0  |
| Debelina materiala                                       | 1,2 mm   |
| Izvek predala  | Zapora proti izvlečenju  |
| Nastavljanje višine v rastru                             | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica                                  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×24G   |
| Vrsta izdelka  | Ohišje omare za orodje   |

## Pribor

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|---------------------------------------|-------------|