

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 20×24G, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931035 800
GTIN	4062406062484
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 24×28G, primerno za predale 20×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

Širina	600 mm
Masa	34 kg
Število vrat	0
Uporabna višina za predale	700 mm

Višina	800 mm
Uporabna višina	700 mm
Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	24
Globina v G	28
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------