

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931105 1000/8
GTIN	4062406062590
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov v G	26
Višina	1000 mm

Uporabna površina predalov v G	26×24
Masa	162 kg
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna višina	900 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število vrat	0
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Širina	750 mm
Uporabna višina za predale	900 mm
Globina	700 mm
Število predalov	8
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm

Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

## Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931163 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931163 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931163 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931155 1000