

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	250 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	35 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Vijak kolenske ročice	259018 1
Podložna ploščica	259031 16
Kolenska ročica	259015 1
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 4040S19
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Velikost držala	40 mm
Velikost ploščice	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	48 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje