

Garant**Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski dolgi, z zadrževalno kroglico, 6-kotnik: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637609 10 |
| GTIN | 4062406062859 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Prednosti:

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik z zadrževalno kroglico, za trdno vpetje nataknenega vijaka

Standard:

DIN 7422

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, nesvetleče kromirano.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 6-kotnik | 10 mm |
| Ø na strani pogona | 17,5 mm |
| Dolžina | 100 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

