

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/6A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931115 1000/6A
GTIN	4062406062767
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	900 mm
Globina	700 mm

Širina	750 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	135 kg
Število vrat	0
Število predalov	6
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Višina	1000 mm
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Uporabna višina za predale	900 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

## Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931165 200
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931165 150
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931165 100
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931155 1000