

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1500/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	931115 1500/10
GTIN	4062406062996
Razred artikla	9GK

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Višina: 1500 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 1400 mm
 Uporabna višina za predale: 1400 mm
 Uporabna širina predalov: 650 mm

Tehnični opis

Število predalov	10
Število vrat	0
Masa	213 kg
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Širina	750 mm
Globina	700 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna višina	1400 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Višina	1500 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna višina za predale	1400 mm

Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931165 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931165 150
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931165 200
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1500 mm	931155 1500
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50