

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	50 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 4040S19
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	45 mm
Velikost ploščice	19 mm
Podložna ploščica	259031 16
Vijak kolenske ročice	259018 1
Garnitura vzmeti	259044 1
Velikost držala	40 mm
Kolenska ročica	259015 1
Celotna dolžina L	250 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje