

bimos

Delavniški vrtljivi stol, les. s talnimi drsniki**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965330
GTIN	4016849295404
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo iz večkrat zlepljenega multipleksa-bukev, lakiranega v naravni barvi. Pralni in neobčutljivi.

Sedež (širina×globina): 430×400 mm. Višina naslonjala: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 420 - 600 mm

Širina sedeža: 430 mm

Globina sedeža: 400 mm

Višina naslonjala za roke: 340 mm

Tehnični opis

Material talnega križa	Jeklo
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Višina naslonjala za roke	340 mm

Material sedežne površine	Multipleks-bukev
Ø talnega križa	680 mm
Širina sedeža	430 mm
Globina sedeža	400 mm
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Standard	DIN 68877
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	ne
Serija	Base-Tec
Izvedba	Brez kolesc
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	420 - 600 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------