

bimos

Vrtljivi stol brez naslonjala, umetno usnje. s talnimi drsniki in obročem za noge



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965407
GTIN	4016849534657
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Oblazinjenje sedeža iz pralnega umetnega usnja črne barve, z zaščito robov po obodu.

Podnožje Ø 680 mm, obroč za noge nastavljen po višini.

Ø sedeža 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 570 - 850 mm

Ø sedeža: 400 mm

Ø talnega križa: 680 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Barva materiala sedeža	črna
------------------------	------

Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material sedežne površine	Umetno usnje
Material talnega križa	Umetna masa
Ø talnega križa	680 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Standard	DIN 68877
Ø sedeža	400 mm
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	570 - 850 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------