

bimos

Delavniški vrtljivi stol, les. s kolesi**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 965331 |
| GTIN | 4016849295411 |
| Razred artikla | 96B |

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo iz večkrat zlepljenega multipleksa-bukev, lakiranega v naravni barvi. Pralni in neobčutljivi.

Sedež (širina×globina): 430×400 mm. Višina naslonjala: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 420 - 600 mm

Širina sedeža: 430 mm

Globina sedeža: 400 mm

Višina naslonjala za roke: 340 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Širina sedeža | 430 mm |
| Izvedba talnega križa | Garnitura koles |
| Globina sedeža | 400 mm |

| | |
|--|--|
| Višina naslonjala za roke | 340 mm |
| Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine |
| Material sedežne površine | Multipleks-bukev |
| Ø talnega križa | 680 mm |
| Izvedba podnožja | 5-krako podnožje |
| Material talnega križa | Jeklo |
| Standard | DIN 68877 |
| Nastavljanje naklona sedeža | ne |
| Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine |
| Možnost prilagoditve naslonjal za roke | ne |
| Serijska | Base-Tec |
| Izvedba | s kolesi |
| Nosilnost stola | 120 kg |
| Območje nastavljanja višine | 420 - 600 mm |
| Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |

Pribor

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kolesa (1 garnitura = 5 kosov) | 963187 |
|--------------------------------|--------|