

bimos

Delavniški vrtljivi stol, les. s talnimi drsniki in obročem za noge**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965332
GTIN	4016849295428
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo iz večkrat zlepljenega multipleksa-bukev, lakiranega v naravni barvi. Pralni in neobčutljivi.

Sedež (širina×globina): 430×400 mm. Višina naslonjala: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 570 - 840 mm

Širina sedeža: 430 mm

Globina sedeža: 400 mm

Višina naslonjala za roke: 340 mm

Tehnični opis

Material talnega križa	Jeklo
Višina naslonjala za roke	340 mm
Material sedežne površine	Multipleks-bukev

Širina sedeža	430 mm
Ø talnega križa	680 mm
Globina sedeža	400 mm
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Standard	DIN 68877
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	ne
Serija	Base-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	570 - 840 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------