

Garant GRIDLINE

Predal. 75 kg, 20×20G, Predal s prednjo višino: 150mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930533 150
GTIN	4062406063931
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×24G art. 930525.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Prednja višina	150 mm
Uporabna višina	125 mm
Masa	11 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina v G	20
Uporabna globina v G	20

Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951032 20
Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951030 20
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10