

bimos

Stol za lažjo stajo, PU-pena s kolesi



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965420
GTIN	4016849432878
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz aluminija (Ø 600 mm). S **plinsko tlačno vzmetjo** za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. **Mehko sedenje in trdna namestitvev**, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje). **Ergonomična opora za hrbet** (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

Uporaba:

Idealna kombinacija za stajo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.

Delavniški vrtljivi stol brez naslonjala s kolesi za trde površine.

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Širina sedeža	340 mm
Izvedba koles	Odvisno od obremenitve, mehka kolesa za trde površine

z naslonjalom	da
Standard	DIN 68877
Ø talnega križa	580 mm
Material talnega križa	Poliran aluminij
Nosilnost	120 kg
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material sedežne površine	PU-pena
Globina sedeža	300 mm
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Višina naslonjala za roke	190 mm
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 - 650 mm
Vrsta izdelka	Stoli za lažjo stojo

Pribor

Kolesa(1 garnitura = 5 kosov)	963187
-------------------------------	--------