

bimos

**Stol za lažjo stajo, PU-pena s talnimi drsniki in obročem za noge****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965422
GTIN	4016849432892
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

5-krako podnožje iz aluminija (Ø 600 mm). S **plinsko tlačno vzmetjo** za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. **Mehko sedenje in trdna namestitvev**, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje). **Ergonomična opora za hrbet** (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

**Uporaba:**

Idealna kombinacija za stajo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.

Stol za lažjo stajo s talnimi drsniki – za delovno višino od 720 – 1000 mm.

**Standard:****DIN 68877****Tehnični opis**

Širina sedeža	340 mm
Ø talnega križa	580 mm

Višina naslonjala za roke	190 mm
Material sedežne površine	PU-pena
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Globina sedeža	300 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material talnega križa	Poliran aluminij
Barva materiala sedeža	črna
z naslonjalom	da
Standard	DIN 68877
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	510 - 780 mm
Vrsta izdelka	Stoli za lažjo stojo

## Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------