

Garant GRIDLINE

Omara za oskrbo strojev z vrati in 3 predali, 20×24G, Višina mm: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932010 1000
GTIN	4062406066260
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Razdelek z vrati in vmesno polico, prestavljiv v rastru 25 mm. Vrata se zapirajo posebej z ročajem s cilindrično ključavnico. S 3 predali, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili.** Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Uporabna globina predalov	600 mm

Širina	600 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Vratni tečaji	desni
Uporabna višina za predale	300 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Globina	700 mm
Uporabna višina	900 mm
Masa	89 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	3
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne
Višina vrat	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo strojev

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931043 50
Polica Tip 1	932025 1
Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931043 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931043 150