

## Stol za lažjo stajo, z nastavljanjem višine (mehansko)



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965630
GTIN	2050001780317
Razred artikla	96B

### Opis

#### Izvedba:

Ogrodje iz jeklenih cevi, s nedrsečimi talnimi drsniki, odpornimi proti olju. Višina sedenja je nastavljiva z vzvodom. **Sedež iz PU-pene.** Nastavljiv nagib sedeža, nagiben na obe strani, s povratno avtomatiko.

**Mehansko nastavljanje višine** sedeža.

#### Standard:

**DIN 68877**

#### Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 600 - 850 mm

Širina sedeža: 320 mm

Globina sedeža: 220 mm

Barva materiala sedeža: črna

### Tehnični opis

Standard	DIN 68877
Globina sedeža	220 mm

Izvedba podnožja	Podnožje
Material sedežne površine	PU-pena
Material talnega križa	Jeklo
Širina sedeža	320 mm
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Barva materiala sedeža	črna
Nastavljanje naklona sedeža	da
Nosilnost stola	120 kg
Širina stojne površine	534 mm
Globina stojne površine	425 mm
Območje nastavljanja višine	600 - 850 mm
Vrsta izdelka	Stoli za lažjo stojo

---

## Pribor

Sedež za stol za lažjo stojo Tip S	963901 S
------------------------------------	----------