

**NT TOOL****Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, Ø 20 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309575 10
GTIN	2050001771742
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.

Za močne stružne glave **NT** art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

**Zatesnjen sistem, primeren za notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Ø stročnice D	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava – pribor