

NT TOOL**Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, Ø 20 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309575 12
GTIN	2050001772121
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.

Za močne stružne glave **NT** art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Zatesnjen sistem, primeren za notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	12 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Ø stročnice D	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava – pribor