

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940051 750
GTIN	4062406067489
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Uporabna višina	595 mm

Širina	750 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	spodaj
Masa	65 kg
Višina	750 mm
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število polic	1
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
	940501 750/800

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm

940510 750/800

Polica za širino omare/prekata v G 30

940550 30