

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 750mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940167 750
GTIN	4062406069766
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	74 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1500 mm
Uporabna višina	613 mm

Podatkovni list

Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	Drsna vrata z oknom
Globina	500 mm
Širina v G	60
Višina	750 mm
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Število polic	2
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/940167-750>