

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 26×14G, Višina: 1250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940185 1250
GTIN	4062406066970
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Podatkovni list

Uporabna globina predalov v G	14
Uporabna površina predalov v G	26×14
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov	350 mm
Število predalov	2
Širina	1500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna širina predalov v G	26
Globina v G	20
Višina	1250 mm
ComfortClose	ne
Širina v G	60
Število polic	4
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna višina	1113 mm
Masa	121 kg
Globina	500 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Osnovna omara

Vrsta izdelka

Omara s policami

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/940185-1250>
