

Garant
APMT 180524 SR, HB7510, Tip: ST1400


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215224 ST1400
GTIN	4045197707796
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	2,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180524 SR
Zvrst	HB7510
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		