

Garant**APMT 180524 TR, HB7520, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215277 UNI
GTIN	4045197707918
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	2,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180524 TR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		