

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940867 800
GTIN	4062406071080
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Uporabna višina	645 mm
Globina v G	20
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Položaj ročaja	zgoraj
Višina	800 mm

Masa	68 kg
Širina v G	50
Širina	1250 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------