

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 750mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940867 750
GTIN	4062406071073
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Neopremljena omara 50×20G.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	50
Izvedba omare	Osnovna omara
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	750 mm
Masa	65 kg
Globina v G	20

Podatkovni list

ComfortClose	ne
Uporabna višina	595 mm
Širina	1250 mm
Prednje stranice omare	Drsna vrata z oknom
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/940867-750>