

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940905 1500
GTIN	4062406071332
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Neopremljena omara 80×20G. Primerni predali: 36×14G naročite (posebej).

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina	1345 mm
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	126 kg
Položaj ročaja	zgoraj

Podatkovni list

Širina v G	80
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Izvedba omare	Osnovna omara
Višina	1500 mm
Širina	2000 mm
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/940905-1500>