

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	941003 2000
GTIN	4062406071455
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Opremljena omara 30×28G.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	30
Masa	128 kg
Uporabna višina	1845 mm

Podatkovni list

Položaj ročaja	sredina
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	750 mm
Višina	2000 mm
Število polic	4
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Globina	700 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/941003-2000>