

Garant GRIDLINE

**Omara za težka bremena s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942303 1000
GTIN	4062406071783
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 30×28G.

**Ojačane stranske stene** za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Masa	76 kg
ComfortClose	ne

Število polic	2
Globina v G	28
Višina	1000 mm
Širina v G	30
Uporabna višina	845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	750 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

## Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo Primerno za globino ohišja v G 28	958480 28
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250

Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 30

942610 30