

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942303 2000
GTIN	4062406071790
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×28G.

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Globina	700 mm
Globina v G	28

Število polic	5
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Uporabna višina	1845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
Višina	2000 mm
Masa	143 kg
Širina	750 mm
Širina v G	30
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 30	942610 30
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm	940510 2000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000